

Art.-Nr.: 10.01.01.10378




PFYN 3.5 NBR-CO-55 M3-AG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 3.5 NBR-CO-55 M3-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	3,50
Vakum bağlantısı	M3-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	6,00 mm
Nominal çap dn	1,00 mm
Diş G1	M3-M
Diş uzunluğu LG1	3,0 mm
Anahtar boyutu SW1	5,0 mm
Yay stroku Z	0,5 mm
Çap Ds	3,5 mm
Çap Dmax(S)	4,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.10378

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	0,42 N
Ağırlık	1,00 g
Cilt	0,002 cm ³
Boyut	3,50
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10378

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.10378**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N003 M3-AG DN100
	10.01.01.00316

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.10378**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 3.5 NBR-CO-55 N003
	10.01.01.10042

