

Art.-Nr.: 10.01.01.10383

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	10,00
Vakum bağlantısı	G1/8"-M
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

PFYN 10 NBR-CO-55 G1/8-AG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H	12,50 mm
Nominal çap dn	2,00 mm
Diş G1	G1/8"-M
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	1,4 mm
Çap Ds	10,0 mm
Çap Dmax(S)	11,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri PFYN 10 NBR-CO-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.10383

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	4,00 N
Ağırlık	4,10 g
Cilt	0,070 cm ³
Boyut	10,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10383

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.10383**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200
	10.01.01.03528

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.10383**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 10 NBR-CO-55 N004
	10.01.01.10066

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10383