

Art.-Nr.: 10.01.01.10387



PFYN 30 NBR-CO-55 G1/8-AG


Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP

### Технические данные

| Attribute                     | Value                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR проводящий |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A                     |
| размер                        | 30,00                            |
| Вакуумное соединение          | G1/8"-M                          |
| Материал ниппеля              | алюминий                         |



Конструктивные данные PFYN 30 NBR-CO-55 G1/8-AG

### Конструктивные данные

| Attribute                                                                                            | Value    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Высота H                                                                                             | 17,00 mm |
| Номинальный диаметр dn                                                                               | 2,40 mm  |
| Резьба G1                                                                                            | G1/8"-M  |
| Длина резьбы LG1                                                                                     | 8,0 mm   |
| Размер гаечного ключа SW1                                                                            | 14,0 mm  |
| Ход пружины Z                                                                                        | 2,0 mm   |
| Диаметр Ds                                                                                           | 28,8 mm  |
| Диаметр Dmax(S)                                                                                      | 31,5 mm  |
| Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3 |          |

Art.-Nr.: 10.01.01.10387



## Технические данные

| Attribute                            | Value                            |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Материал присоски                    | Нитрильный каучук NBR проводящий |
| Твердость материала [Shore A]        | 55,0 Shore A                     |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 4,0 mm                           |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 40,0 mm                          |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 34,00 N                          |
| Вес                                  | 7,9 g                            |
| Объем                                | 1,300 cm <sup>3</sup>            |
| размер                               | 30,00                            |
| Количество складок                   | 0,0                              |
| Семейство продуктов                  | PFYN                             |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.10387](http://www.schmalz.com/10.01.01.10387)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.10387

| Тип                  | Количество предметов |
|----------------------|----------------------|
| Чехол присоски SU 30 | 10.01.01.12889       |



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.10387

| Тип                                                                     | Количество предметов |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски SA-NIP N007 G1/8-AG DN240 | 10.01.01.03531       |



## Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.10387

| Тип                                              | Количество предметов |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| Плоская присоска (круглая) PFG 30 NBR-CO-55 N007 | 10.01.01.10339       |

