

Art.-Nr.: 10.01.01.10527




技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
シール材	クロロブレンCR
材質種類	EPDM発泡ゴム2種
幅B	9.00 mm
高さ H	9.70 mm

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

シーリングコード DI-PROFは、ご希望の長さに応じて、1 m単位でご購入いただけます。



デザインデータ

属性	価値
幅B1	14.50 mm
幅B2	3.90 mm
幅B	9.00 mm
高さ H1	26.50 mm
高さ H2	2.00 mm
高さ H	9.70 mm
幅B3	5.90 mm
幅B4	9.60 mm
高さ H3	4.70 mm
高さH4	10.00 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 E3に準拠します。

デザインデータ DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60

シーリングコード

DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60



Art.-Nr.: 10.01.01.10527



技術資料

属性	値
材質の硬度 [ショアA]	20.0 Shore A
質量	310.0 g
シール材	クロロブレンCR
製品ファミリー	DI-PROF



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.10527



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.10527