

SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	360,00
Bağlantı	G1/2"-F

Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPU tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur
- İsteğe bağlı ürün ilavesi: dokunmatik valf, dik sızdırmazlık dudağı, soyma eki

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV

Tasarım verileri



Attribute	Value
Uzunluk L2	86,00 mm
Yükseklik H1	35,50 mm
Yükseklik H	35,00 mm
d2	309,0 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	17,0 mm
Diş G2	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG2	17,0 mm
Delik boyutu d3	275,0 mm
Yay stroku Z	12,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SPU 360 NBR-55 G1/2-IG B

Art.-Nr.: 10.01.01.10588

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	3.000,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	5.500,00 N
Ağırlık	3.660,00 g
Cilt	1.289,000 cm ³
Boyut	360,00
Emme kuvveti d2	4.730,00 N
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SPU

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10588

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.10588**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 360
	10.01.01.12842

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.10588**

Typ	Ürün numarası
SPU vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SPU 360 NBR-55 B
	10.01.01.10584

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10588