

Düz vantuz (yuvarlak)

SAF 50 NBR-60 M10-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.10719



SAF 50 NBR-60 M10-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAF 50 NBR-60 M10-AG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	50,00
Bağlantı	M10-AG
Meme ucu malzemesi	Çelik

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	28,00 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Dış G1	M10-M
Dış uzunluğu LG1	12,0 mm
Anahtar boyutu SW1	22,0 mm
Yay stroku Z	5,0 mm
Çap Ds	50,0 mm
Çap Dmax(S)	56,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10719

Art.-Nr.: 10.01.01.10719

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	65,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	100,00 N
Ağırlık	54,10 g
Yanal kuvvet	80,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	76,0 N
Cilt	9,480 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10719

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.10719**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 50
	10.01.01.12837

