

Düz vantuz (yuvarlak)

SAF 30 NBR-60 RA




Art.-Nr.: 10.01.01.10790



SAF 30 NBR-60 RA

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipelini ile birlikte teslim edilir.



Tasarım verileri SAF 30 NBR-60 RA

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	30,00
Bağlantı	RA
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	23,20 mm
Nominal çap dn	4,00 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Çap Ds	31,0 mm
Uzunluk L4	31,80 mm
Çap Dmax(S)	34,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.10790

Art.-Nr.: 10.01.01.10790

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	40,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	38,00 N
Ağırlık	25,30 g
Yanal kuvvet	30,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	28,0 N
Cilt	1,700 cm ³
Boyut	30,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.10790

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.10790**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 30
	10.01.01.12889

