


Art.-Nr.: 10.01.01.10829




SGP 34 NK-40 N033

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
サイズ	34.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	16.80 mm
高さ H	23.00 mm
ヘッド径 Dk	15.2 mm
内径 d	11.20 mm
スプリングストローク Z	2.2 mm
径 Ds	34.0 mm
径 Dmax(S)	37.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGP 34 NK-40 N033

Art.-Nr.: 10.01.01.10829



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 033
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	40.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	25.00 N
質量	5.6 g
ボリューム	3.700 cm ³
サイズ	34.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.10829



データアクセサリーを注文する 10.01.01.10829

Typ		Artikelnummer
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818
接続ニップル (取付ネジ)	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550	10.01.01.00817

