

Art.-Nr.: 10.01.01.10830



SGPN 34 NK-40 G1/4-IG


Datos técnicos

Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Tamaño	34,00
Conexión de vacío	G1/4"-HE
Material de la boquilla	Aluminio

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP



Datos de diseño SGPN 34 NK-40 G1/4-IG

Datos de diseño

Altura H	38,00 mm
Diámetro nominal dn	5,50 mm
Rosca G1	G1/4"-HE
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,2 mm
Diámetro Ds	34,0 mm
Diámetro Dmax(S)	37,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.10830

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	25,00 N
Peso	12,00 g
Volumen	3,700 cm ³
Tamaño	34,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.10830**

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N033 G1/4-IG DN550
	10.01.01.00817

**Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.10830**

Typ	Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	SGP 34 NK-40 N033
	10.01.01.10829

