

Düz vantuz (yuvarlak)

SAF 80 NBR-60 G3/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11115




SAF 80 NBR-60 G3/8-AG

Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAF, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipelini ile birlikte teslim edilir.

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	80,00
Bağlantı	G3/8-AG
Meme ucu malzemesi	Alüminyum



Tasarım verileri SAF 80 NBR-60 G3/8-AG

Tasarım verileri

Attribute	Value
Çap Ds	83,0 mm
Çap Dmax(S)	89,0 mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları	



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11115

Art.-Nr.: 10.01.01.11115

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	100,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	272,00 N
Yanal kuvvet	205,0 N
Yanal kuvvet yağlı yüzey	180,0 N
Cilt	36,700 cm ³
Boyut	80,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SAF

Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11115

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11115**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı SU 80	10.01.01.12839

