

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 10 HT1-60 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.11147




PFYN 10 HT1-60 M5-IG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 10 HT1-60 M5-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	10,00
Attacco del vuoto	M5-IG
Materiale del nipplo	Alluminio
Proprietà del materiale	antitaccia

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	17,50 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	1,4 mm
Diametro Ds	10,0 mm
Diametro Dmax(S)	11,5 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11147

Ventosa piatta (tonda)

PFYN 10 HT1-60 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11147



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	4,00 N
Peso	1,60 g
Volume	0,070 cm ³
Misura	10,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11147



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.11147

Typ	Numero articolo
Nipplo di collegamento ventosa	10.01.01.03518



Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.11147

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.11161



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11147

2