

Ventosa piatta (tonda)

## SAF 30 NBR-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11421




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	30,00
Connessione	G1/4-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

SAF 30 NBR-45 G1/4-AG

La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	20,00 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	31,0 mm
Diametro Dmax(S)	34,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAF 30 NBR-45 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11421](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11421)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.11421

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	38,00 N
Peso	16,9 g
Forza laterale	30,0 N
Forza laterale superficie oleosa	28,0 N
Volume	1,700 cm <sup>3</sup>
Misura	30,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.11421](http://www.schmalz.com/10.01.01.11421)

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.11421**

Typ		codice articolo
Copertura per ventosa	SU 30	10.01.01.12889

