

Ventosa piatta (tonda)

SAF 125 NBR-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11480




SAF 125 NBR-45 G1/4-AG

La ventosa SAF, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	125,00
Connessione	G1/4-AG
Materiale del nipplo	Alluminio



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	43,00 mm
Diametro nominale dn	6,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	22,0 mm
Freccia elastica Z	12,5 mm
Diametro Ds	125,0 mm
Diametro Dmax(S)	135,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAF 125 NBR-45 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11480

1

Ventosa piatta (tonda)

SAF 125 NBR-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11480



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Raggio pezzo min. (connesso)	165,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	660,00 N
Peso	155,10 g
Forza laterale	475,0 N
Forza laterale superficie oleosa	400,0 N
Volume	119,000 cm ³
Misura	125,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAF

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11480



Dati di ordinazione accessori 10.01.01.11480

Typ	Numero articolo
Copertura per ventosa	10.01.01.12437



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11480

2