


Art.-Nr.: 10.01.01.11686



SHF 70 NK-45 N041 MOS

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Натуральная резина НК
Твердость материала [Shore A]	45.0 Shore A
размер	70.00



Конструктивные данные SHF 70 NK-45 N041 MOS

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	12.80 mm
Высота H	22.20 mm
Диаметр головки Dk	17.0 mm
Внутренний диаметр d1	17.0 mm
d2	36.0 mm
Внутренний диаметр d	7.50 mm
Ход пружины Z	4.0 mm
Диаметр Ds	70.0 mm
Высота H3	14.30 mm
Диаметр Dmax(S)	74.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.11686



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 041
Материал присоски	Натуральная резина НК
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	95.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	155.00 N
Вес	28.9 g
Поперечная сила	145.0 N
Объем	13.300 cm ³
размер	70.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SHF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11686



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.11686

Тип		Номер товара
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440	10.01.01.11772
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N041 G1/4-IG DN440	10.01.01.11822
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Сенсорный клапан	TVN G1/4-AG 8.4 N041	10.05.10.00058



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.01.11686

Тип		Номер товара
Уплотнительное кольцо:	DR 46/36x5 S05 EPDM-15 KE	10.01.06.01678

