

Düz vantuz (yuvarlak)

SHF 50 NK-45 N041


Art.-Nr.: 10.01.01.11687



SHF 50 NK-45 N041

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45,0 Shore A
Boyut	50,00



Tasarım verileri SHF 50 NK-45 N041

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	12,80 mm
Yükseklik H	22,20 mm
Kafa çapı Dk	17,0 mm
İç çap d1	17,0 mm
d2	30,0 mm
İç çap d	7,50 mm
Yay stroku Z	3,0 mm
Çap Ds	52,0 mm
Yükseklik H3	14,30 mm
Çap Dmax(S)	55,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11687

Art.-Nr.: 10.01.01.11687

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	N 041
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	41,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	90,00 N
Ağırlık	15,00 g
Yanal kuvvet	95,0 N
Cilt	8,050 cm ³
Boyut	50,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SHF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.11687

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.11687**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N041 G1/4-AG DN440 10.01.01.11772
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N041 G1/4-IG DN440 10.01.01.11822
Elek, yuvarlak	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07 10.07.01.00211
Temas Valfi	TVN G1/4-AG 8.4 N041 10.05.10.00058

