

Art.-Nr.: 10.01.01.11690

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	70,00
Connexion	G1/4-IG
Matière de l'insert	Aluminium


SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

La ventouse SHFN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SHF – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages
- Eléments complémentaires en option : bague d'étanchéité et palpeur mécanique

Pièces de rechange disponibles : ventouse SHF, insert de connexion SA-NIP et RED-NIP, bague d'étanchéité, palpeur mécanique

Accessoires disponibles : tamis (rond)

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Hauteur H	37,20 mm
Diamètre nominal dn	4,40 mm
d2	48,0 mm
Filetage G1	G 1/4" - F
Longueur du filetage LG1	11,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	4,0 mm
Diamètre Ds	70,0 mm
Diamètre Dmax(S)	74,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SHFN 70 NK-45 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.11690

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	95,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	200,00 N
Poids propre	31,5 g
Force latérale	145,0 N
Volume	16,000 cm ³
Taille	70,00
Force d'aspiration d2	100,00 N
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SHFN

Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force d'arrachement : La force de rupture des modèles en caoutchouc naturel est réduite d'environ 40 % Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.11690

**Données de commande des accessoires 10.01.01.11690**

Typ		num
Tamis (rond)	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.11690**

Typ		num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N041 G1/4-IG DN440	10.01.01.11822
Ventouse plate (ronde)	SHF 70 NK-45 N041	10.01.01.11682

