


Ventosa a campana (ovale)

SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11755



SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG

La ventosa SAOG, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Dimensione (lxl)	60 x 20
Connessione	G1/4-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	24,50 mm
Diametro nominale dn	5,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,5 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	4,5 mm
Larghezza ventosa Bs	20,00 mm
Ls	60,00 mm
Lmax.(S)	66,00 mm
Bmax(S)	26,00 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Dati di costruzione SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11755

Art.-Nr.: 10.01.01.11755

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	56,00 N
Peso	22,9 g
Dimensione (lxl)	60 x 20
Forza laterale	35,0 N
Forza laterale superficie oleosa	10,0 N
Volume	4,860 cm ³
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAOG

Nota: Forza di presa: Le forze di presa specificate sono valori teorici a un vuoto di -0,6 bar e con una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - non includono un fattore di sicurezza Forza laterale: Le forze laterali specificate sono valori misurati a un vuoto di -0,6 bar con una superficie del pezzo asciutta o oleosa, liscia e piatta. A seconda della superficie del pezzo e della sua qualità, i valori reali possono discostarsi da questi valori Diametro tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza del tubo flessibile di circa 2 m

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.11755

