

Art.-Nr.: 10.01.01.11939




SAFT 80 NBR-60

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	80.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H	36.00 mm
ヘッド径 Dk	40.0 mm
内径d	19.00 mm
スプリングストロークZ	7.3 mm
径 Ds	83.0 mm
径 Dmax(S)	86.0 mm

デザインデータ SAFT 80 NBR-60

フラット真空吸着パッド SAFT 80 NBR-60



Art.-Nr.: 10.01.01.11939



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
質量	53.2 g
サイズ	80.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAFT

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.11939



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.11939