

Ventouse plate (ronde)

## SGPN 15 NK-40 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.11977




SGPN 15 NK-40 M5-AG

La ventouse SGPN (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée. Contenu de la livraison :

- Ventouse de type SGP – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres et matières
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse SGP, insert de connexion SA-NIP



Données de construction SGPN 15 NK-40 M5-AG

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Taille	15,00
Raccord de vide	M5-M
Matière de l'insert	Aluminium

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	15,00 mm
Diamètre nominal dn	2,50 mm
Filetage G1	M5-M
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Taille de la clé SW1	7,0 mm
Allongement du ressort Z	0,9 mm
Diamètre Ds	14,5 mm
Diamètre Dmax(S)	15,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11977](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11977)

Ventouse plate (ronde)

# SGPN 15 NK-40 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.11977



## Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc naturel NK
Dureté de la matière [Shore A]	40,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	5,50 N
Poids propre	1,6 g
Volume	0,278 cm <sup>3</sup>
Taille	15,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SGPN

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



## Autres documentation

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.11977](http://www.schmalz.com/10.01.01.11977)



## Données de commande pièce de rechange 10.01.01.11977

Typ	Nombre d'article
Insert de raccordement de ventouse   SA-NIP N016 M5-AG DN250	10.01.06.00123



## Données de commande pièces d'usure 10.01.01.11977

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)   SGP 15 NK-40 N016	10.01.01.10318



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11977](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.11977)

2