



PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG


Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Fluorocaotchuc FPM
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Boyut	120,00
Vakum bağlantısı	G1/2"-F
Malzeme özelliği	iz bırakmayan



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	37,50 mm
Nominal çap dn	13,50 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	13,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	120,0 mm
Çap Dmax(S)	124,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri PFYN 120 FPM-65 G1/2-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12052

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Fluorocaotchuc FPM
Malzeme sertliği [Shore A]	65,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	9,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	300,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	540,00 N
Ağırlık	352,60 g
Cilt	77,800 cm ³
Boyut	120,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12052

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12052**

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 120
	10.01.01.12437

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12052**

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipeli (inst)	SA-NIP N010 G1/2-IG
	10.01.01.00796

**Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.12052**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 120 FPM-65 N010
	10.01.01.00389

