

Art.-Nr.: 10.01.01.12060



SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Технические данные


Attribute	Value
Твердость материала [Shore A]	15,0 Shore A
Материал уплотнения	EPDM
размер	55,00
Тип материала	Губчатая резина
Цвет	черный
Соединение	G1/4"-F

Вакуумная плита SPK (уплотнительное кольцо + опорная пластина) поставляется в сборе. Сборка состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа DR-SPK – эластомерная деталь, поставляется различного диаметра
- Алюминиевая опорная пластина, поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: уплотнительное кольцо DR-SPK

Доступные аксессуары: сенсорный клапан



Конструктивные данные SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	22,00 mm
Резьба G1	G1/4"-F
Длина резьбы LG1	11,5 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	55,0 mm
Диаметр Dmax(S)	70,0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.12060



Технические данные

Attribute	Value
Твердость материала [Shore A]	15,0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9,0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	250,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	121,00 N
Вес	115,0 g
Объем	11,700 cm ³
размер	55,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SPK

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12060



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.12060

Тип	Количество предметов
Чехол присоски SU 70	10.01.01.12838



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.12060

Тип	Количество предметов
Уплотнительное кольцо для вакуумной плиты SPK DR-SPK 55 MOS EPDM-15	10.01.01.12072

