

Art.-Nr.: 10.01.01.12060



SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG

真空パッド SPK: 金属製プレートには予めメネジが加工されています。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド DR-SPK: ゴム部品、様々なサイズをラインアップ
- 金属製サポートプレート (メネジ加工済み)


スペアパーツ: 交換用シールリング DR-SPK

アクセサリ: タッチバルブ

技術資料

属性	価値
材質の硬度 [ショアA]	15.0 Shore A
シール材	EPDM
サイズ	55.00
材質種類	発泡ゴム
色	ブラック
接続	G1/4-F

デザインデータ



属性	価値
高さ H	22.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリップの長さ LG1	11.5 mm
スプリングストロークZ	4.0 mm
径 Ds	55.0 mm
径 Dmax(S)	70.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SPK 55 MOS EPDM-15 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12060



技術資料

属性	値
材質の硬度 [ショアA]	15.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	9.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	250.0 mm
吸着力 (-600mbar)	121.00 N
質量	115.0 g
ボリューム	11.700 cm ³
サイズ	55.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPK

注記：DIN ISO 3302-1 M3に準拠した弾性材部分の許容寸法公差 注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mを示します。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12060



データアクセサリを注文する 10.01.01.12060

Typ	Artikelnummer
真空パッド用カバー SU 70	10.01.01.12838



スペアパーツの注文データ 10.01.01.12060

Typ	Artikelnummer
SPK用交換用ゴム DR-SPK 55 MOS EPDM-15	10.01.01.12072

