

Art.-Nr.: 10.01.01.12062

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Materialhärte [Shore A]	15,0 Shore A
Dichtmaterial	EPDM
Baugröße	110,00
Materialtyp	Moosgummi
Farbe	Schwarz
Anschluss	G1/2"-IG


SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Die Saugplatte SPK (Dichtring + Trägerplatte) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Dichtring vom Typ DR-SPK – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Trägerplatte aus Aluminium mit verschiedenen Gewinden

Verfügbare Ersatzteile: Dichtring DR-SPK

Verfügbares Zubehör: Tastventil

**Konstruktionsdaten**

Attribut	Wert
Länge L2	36,50 mm
Höhe H	25,50 mm
Gewinde G1	G1/2"-IG
Gewindelänge LG1	14,5 mm
Gewinde G2	G1/4"-IG
Gewindelänge LG2	14,5 mm
Bohrungsgröße d3	96,0 mm
Federweg Z	6,0 mm
Durchmesser Ds	110,0 mm
Durchmesser Dmax(S)	130,0 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Konstruktionsdaten SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12062

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Materialhärte [Shore A]	15,0 Shore A
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12,0 mm
Werkstückradius min. (konvex)	500,0 mm
Saugkraft (-600mbar)	471,00 N
Gewicht	465,00 g
Volumen	67,400 cm ³
Baugröße	110,00
Faltenanzahl	0,0
Produktfamilie	SPK

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3 Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

**Weitere Dokumentationen**

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.01.12062

**Bestelldaten Zubehör 10.01.01.12062**

Typ		Artikelnummer
Tastventil	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
Sauggreifer-Überzug	SU 160	10.01.01.12438

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.12062**

Typ		Artikelnummer
Dichtring für SPK-Saugplatte	DR-SPK 110 MOS EPDM-15	10.01.01.12074

