



SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

## Teknik veriler

| Attribute                  | Value         |
|----------------------------|---------------|
| Malzeme sertliği [Shore A] | 15,0 Shore A  |
| Sızdırmazlık malzemesi     | EPDM          |
| Boyut                      | 110,00        |
| Malzeme türü               | Sünger kauçuk |
| Renk                       | siyah         |
| Bağlantı                   | G1/2"-F       |


Vakum plakası SPK (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- DR-SPK tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPK

Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf

## Tasarım verileri



| Attribute        | Value    |
|------------------|----------|
| Uzunluk L2       | 36,50 mm |
| Yükseklik H      | 25,50 mm |
| Diş G1           | G1/2"-F  |
| Diş uzunluğu LG1 | 14,5 mm  |
| Diş G2           | G1/4"-F  |
| Diş uzunluğu LG2 | 14,5 mm  |
| Delik boyutu d3  | 96,0 mm  |
| Yay stroku Z     | 6,0 mm   |
| Çap Ds           | 110,0 mm |
| Çap Dmax(S)      | 130,0 mm |

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

**SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG**

Art.-Nr.: 10.01.01.12062

**Teknik veriler**

| Attribute                          | Value                  |
|------------------------------------|------------------------|
| Malzeme sertliği [Shore A]         | 15,0 Shore A           |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d     | 12,0 mm                |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 500,0 mm               |
| Emme kuvveti (-600mbar)            | 471,00 N               |
| Ağırlık                            | 465,00 g               |
| Cilt                               | 67,400 cm <sup>3</sup> |
| Boyut                              | 110,00                 |
| Körük Sayısı                       | 0,0                    |
| Ürün ailesi                        | SPK                    |

Note: Permissible dimensional tolerances for elastomer parts according to DIN ISO 3302-1 M3 Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a smooth, dry and even workpiece surface - they do not include a safety factor Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.12062](http://www.schmalz.com/10.01.01.12062)

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12062**

| Typ           | Ürün numarası |
|---------------|---------------|
| Temas Valfi   | TV G1/4-AG 13 |
| Vantuz kapağı | SU 160        |

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12062**

| Typ                                         | Ürün numarası          |
|---------------------------------------------|------------------------|
| SPK vakum plakası için sızdırmazlık halkası | DR-SPK 110 MOS EPDM-15 |

