


Art.-Nr.: 10.01.01.12064



SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG

La ventouse plate SPK (bagues d'étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Bagues d'étanchéité de type DR-SPK – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Plaque support en aluminium en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : bagues d'étanchéité DR-SPK

Accessoires disponibles : palpeur mécanique


Données techniques

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	15,0 Shore A
Matière d'étanchéité	EPDM
Taille	200,00
Couleur	noir
Connexion	G1/2"-F

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	76,00 mm
Hauteur H	25,50 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	14,5 mm
Filetage G2	G1/2"-F
Longueur du filetage LG2	14,5 mm
Taille du trou d3	185,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Diamètre Ds	199,0 mm
Diamètre Dmax(S)	219,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Données de construction SPK 200 MOS EPDM-15 G1/2-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12064

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	15,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	1.600,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	1.700,00 N
Poids propre	1.460,0 g
Volume	199,000 cm ³
Taille	200,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SPK

Note : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3 Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce lisse, sèche et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12064

**Données de commande des accessoires 10.01.01.12064**

Typ		num
Palpeur mécanique	TV G1/2-AG 13	10.05.10.00038
Couverture pour ventouse	SU 230	10.01.01.12440

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.12064**

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SPK	DR-SPK 200 MOS EPDM-15	10.01.01.12076

