


Art.-Nr.: 10.01.01.12162



SAG 45 NBR-60 RA

## 技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	45.00
接続	RA
ニップル材質	アルミ



デザインデータ SAG 45 NBR-60 RA

## デザインデータ

属性	価値
高さ H	27.70 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スプリングストロークZ	7.8 mm
径 Ds	47.0 mm
グリッパの長さ L4	31.80 mm
径 Dmax(S)	51.5 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12162


 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	ニトリルゴム NBR
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	40.0 mm
吸着力 (-600mbar)	68.00 N
質量	27.2 g
水平方向の力	61.0 N
水平方向の力 油性表面	51.0 N
ポリウム	8.000 cm <sup>3</sup>
サイズ	45.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAG

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。


 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.12162](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12162)


 スペアパーツの注文データ 10.01.01.12162

Typ		Artikelnummer
取付用アダプタ	ADP-A G1/4-AG-RA ADAP	10.01.10.00235
Oリング	O-RING 19x3.2 NBR-70	10.07.08.00123