

Düz vantuz (yuvarlak)

SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E




Art.-Nr.: 10.01.01.12165



SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Boyut	70.00
Diş G1	M10x1.25-F
Tip	E



Tasarım verileri SHF 70 NK-45 M10x1.25-IG E

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	18.10 mm
d2	48.0 mm
Diş G1	M10x1.25-F
Diş uzunluğu LG1	10.0 mm
Yay stroku Z	4.0 mm
Çap Ds	70.0 mm
Çap Dmax(S)	74.0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12165

Art.-Nr.: 10.01.01.12165

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Doğal Kauçuk NK
Emme kuvveti (-600mbar)	155.00 N
Ağırlık	52.5 g
Cilt	16.100 cm ³
Boyut	70.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SHF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12165

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.12165**

Typ		Ürün numarası
Altıgen redüksiyon nipel	RED-NIP G1/4-AG M10x1.25-AG AL	10.01.01.12194
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N009 G1/4-IG DN440	10.01.01.12192
Elek, yuvarlak	SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15	10.05.03.00023
Temas Valfi	TVN G1/4-AG 9 N009	10.05.10.00065

