Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.12175

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Connessione	G1/4-AG
Dimensione (lxl)	60x20
Materiale del nipplo	Alluminio



Dati di costruzione SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	24,00 mm
Diametro nominale dn	5,00 mm
Filettatura G1	G1/4"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	5,0 mm
Larghezza ventosa Bs	20,90 mm
Ls	60,90 mm
Lmax.(S)	65,80 mm
Bmax(S)	25,80 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa a campana (ovale)

SAOG-S 60x20 NBR-60 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.12175

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	12,5 mm
Forza di presa (-600 mbar)	56,00 N
Peso	22,1 g
Dimensione (lxl)	60 x 20
Forza laterale	45,0 N
Forza laterale superficie oleosa	30,0 N
Volume	4,000 cm^3
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAOG-S

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.01.12175**

Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.12175

Typ		codice articolo
Anello di tenuta (p. l'avvitamento)	DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL	10.07.08.00094
Dado esagonale	MUTT G1/4x6 ST-VZ	20.03.09.00020

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it