




SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Connexion	G1/4-AG
Dimension (Lxl)	95x40
Matière de l'insert	Aluminium



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,00 mm
Diamètre nominal dn	5,00 mm
Filetage G1	G1/4"-M
Longueur du filetage LG1	10,0 mm
Taille de la clé SW1	17,0 mm
Allongement du ressort Z	6,0 mm
Largeur de la ventouse Bs	40,60 mm
Ls	95,60 mm
Lmax.(S)	101,00 mm
Bmax(S)	46,00 mm

Données de construction SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.12181

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	6,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	35,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	165,00 N
Poids propre	46,0 g
Dimension (Lxl)	95 x 40
Force latérale	192,0 N
Force latérale surface huileuse	110,0 N
Volume	18,000 cm ³
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAOG-S

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.12181

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.12181**

Typ		num
Bague d'étanchéité (p. l. vissage)	DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL	10.07.08.00094
Ecrou à six pans	MUTT G1/4x6 ST-VZ	20.03.09.00020

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.12181**

Typ		num
Ventouse en cloche (ovale)	SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG	10.01.01.12180


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12181