

Art.-Nr.: 10.01.01.12352




SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

フラット真空パッド SAF-HT2: 様々なサイズをラインアップ、接続ニップルがパッドに接着された状態で納品されます。

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT2
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	40.00
温度耐性	200.0 °C
接続	G1/4-IG
ニップル材質	アルミ



デザインデータ

属性	価値
高さ H	22.00 mm
呼び径 dn	4.00 mm
スレッドG1	G1/4"-F
グリッパーの長さ LG1	12.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストロークZ	4.0 mm
径 Ds	41.0 mm
径 Dmax(S)	46.0 mm

デザインデータ SAF 40 HT2-65 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.12352



技術資料

属性	価値
吸着力 (-600mbar)	69.00 N
サイズ	40.00
温度耐性	200.0 °C
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SAF

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12352



データアクセサリを注文する 10.01.01.12352

Typ	Artikelnummer
真空パッド用カバー SU 40	10.01.01.12856

