


Art.-Nr.: 10.01.01.12370



SPF 20 ED-65 SC040

真空パッド SPFは、パッドにネジが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。交換部品として、それぞれの製品を個別に注文することが可能です。


- 真空パッド SPF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- 接続ニッブル (取付ネジ) SC: 様々なネジ径をラインアップ

アクセサリ: フィルターメッシュ

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
サイズ	20.00
高さ H	11.00 mm

デザインデータ



デザインデータ SPF 20 ED-65 SC040

属性	価値
高さ H2	4.60 mm
高さ H	11.00 mm
ヘッド径 Dk	15.1 mm
内径d1	10.5 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	2.0 mm
径 Ds	21.4 mm
径 Dmax(S)	23.3 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

Art.-Nr.: 10.01.01.12370



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	エラストドゥールED
材質の硬度 [ショアA]	65.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	4.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	20.0 mm
離脱力	19.20 N
吸着力 (-600mbar)	16.00 N
質量	1.4 g
水平方向の力	10.5 N
ボリューム	1.131 cm ³
サイズ	20.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SPF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません。ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12370



データアクセサリを注文する 10.01.01.12370

Typ		Artikelnummer
シュマルツコネクタ	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
シュマルツコネクタ	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542
ふるいラウンド	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309


WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12370