


Плоская присоска (круглая)
SPF 20 ED-65 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.12370



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65.0 Shore A
размер	20.00
Высота H	11.00 mm

SPF 20 ED-65 SC040

Присоска SPF (эластомерная часть + соединительный элемент) поставляется в сборе. В качестве альтернативы некоторые детали можно заказать отдельно. Для этого требуется выполнить следующие шаги:

- Присоска типа SPF (шаг 1) – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах
- Соединительный элемент типа SC (шаг 2) – поставляется с различной резьбой

Доступные аксессуары: сетчатый фильтр



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.60 mm
Высота H	11.00 mm
Диаметр головки Dk	15.1 mm
Внутренний диаметр d1	10.5 mm
Внутренний диаметр d	7.50 mm
Ход пружины Z	2.0 mm
Диаметр Ds	21.4 mm
Диаметр Dmax(S)	23.3 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные SPF 20 ED-65 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12370

Art.-Nr.: 10.01.01.12370



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Эластодур ED
Твердость материала [Shore A]	65.0 Shore A
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	4.0 mm
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	20.0 mm
Сила отрыва	19.20 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	16.00 N
Вес	1.4 g
Поперечная сила	10.5 N
Объем	1.131 cm ³
размер	20.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SPF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.12370



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.12370

Тип		Artikelnummer
Соединитель Schmalz	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Соединитель Schmalz	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542
Сетчатый фильтр, круглые	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12370