

SPF 25 ED-65 SC040


Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Tamaño	25,00
Altura H	11,00 mm

La ventosa SPF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada. De forma alternativa, la ventosa se puede pedir por piezas individuales, lo que son necesarios las siguientes posiciones en el pedido:

- Ventosa del tipo SPF (posición 1) – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros
- Elemento de conexión del tipo SC (posición 2) – disponible con diversas roscas

Accesorios disponibles: tamiz



Datos de diseño SPF 25 ED-65 SC040

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,60 mm
Altura H	11,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	15,1 mm
Diámetro interior d1	10,5 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	26,4 mm
Diámetro Dmax(S)	28,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.12371

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	27,10 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	22,70 N
Peso	1,6 g
Fuerza lateral	17,0 N
Volumen	1,700 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12371

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.12371**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-AG	10.01.06.02541
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/8-IG	10.01.06.02542
Tamiz redondo	SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16	10.07.01.00309


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12371