


Art.-Nr.: 10.01.01.12394



SGP 15 HT1-60 N016


技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	15.00
材質	ノンマーキング

デザインデータ

属性	価値
高さ H2	7.20 mm
高さ H	10.00 mm
ヘッド径 Dk	9.5 mm
内径 d	4.50 mm
スプリングストローク Z	0.9 mm
径 Ds	14.5 mm
径 Dmax(S)	15.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



デザインデータ SGP 15 HT1-60 N016

Art.-Nr.: 10.01.01.12394



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	5.50 N
質量	0.7 g
ボリューム	0.278 cm ³
サイズ	15.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12394

