

Ventosa plana (redonda)

## SGPN 30 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12399



### Datos técnicos


Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	30,00
Conexión de vacío	G 1/4"-MA
Material de la boquilla	Aluminio

SGPN 30 HT1-60 G1/4-AG

La ventosa SGPN (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra desmontada. El suministro se compone de:

- Ventosa del tipo SGP – pieza elastomérica, disponible en diversos diámetros y materiales
- Boquilla de conexión del tipo SA-NIP – disponible con diversas roscas

Repuestos disponibles: ventosa SGP, boquilla de conexión SA-NIP



### Datos de diseño

Altura H	27,20 mm
Diámetro nominal dn	5,50 mm
Rosca G1	G 1/4"-MA
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	32,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SGPN 30 HT1-60 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12399](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12399)

1

Ventosa plana (redonda)

## SGPN 30 HT1-60 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.12399



### Datos técnicos

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	4,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	19,00 N
Peso	12,10 g
Volumen	3,000 cm <sup>3</sup>
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGPN

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.12399

Typ	Número de artículo
Boquillas de conexión de ventosa SA-NIP N033 G1/4-AG DN550	10.01.01.00818



### Datos de pedido piezas de desgaste 10.01.01.12399

Typ	Número de artículo
Ventosa plana (redonda) SGP 30 HT1-60 N033	10.01.01.12395



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12399](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12399)