

フラット真空吸着パッド

## SGP 24 HT1-60 N016


Art.-Nr.: 10.01.01.12402



SGP 24 HT1-60 N016

### 技術資料

属性	値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	24.00
材質	ノンマーキング



デザインデータ SGP 24 HT1-60 N016

### デザインデータ

属性	値
高さ H2	7.30 mm
高さ H	10.80 mm
ヘッド径 Dk	10.5 mm
内径d	4.50 mm
スプリングストroke Z	1.7 mm
径 Ds	24.0 mm
径 Dmax(S)	25.5 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12402

1

Art.-Nr.: 10.01.01.12402



## 技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 016
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	11.00 N
質量	1.10 g
ボリューム	0.851 cm <sup>3</sup>
サイズ	24.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.12402](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12402)

