


Düz vantuz (yuvarlak)

SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12405



Teknik veriler


Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Boyut	24,00
Vakum bağlantısı	G 1/8"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG

Düz vantuz SGPN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmemiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- SGP tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SGP, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Yükseklik H	22,80 mm
Nominal çap dn	3,50 mm
Diş G1	G 1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Anahtar boyutu SW1	14,0 mm
Yay stroku Z	1,7 mm
Çap Ds	24,0 mm
Çap Dmax(S)	25,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12405

1

Düz vantuz (yuvarlak)

SGPN 24 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12405



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Yüksek sıcaklık malzemesi HT1
Malzeme sertliği [Shore A]	60,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	4,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	11,00 N
Ağırlık	5,20 g
Cilt	0,851 cm ³
Boyut	24,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SGPN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.12405

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel	SA-NIP N016 G1/8-IG DN350
	10.01.06.05731



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.12405

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	SGP 24 HT1-60 N016
	10.01.01.12402



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12405

2