

Ventosa para cantos (ovalada)


SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.12463



SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG



Datos de diseño SAOK 70x25 HT2-65 G3/8-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Dureza del material [Shore A]	65,0 Shore A
Dimensión (LxAn)	70 x 25
Conexión	G3/8-IG
Material de la boquilla	Latón

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	35,50 mm
Diámetro nominal dn	6,00 mm
Rosca G1	G3/8"-HE
Longitud de rosca LG1	9,0 mm
Tamaño de la llave SW1	22,0 mm
Recorrido de resorte Z	12,8 mm
Anchura de ventosa Bs	22,60 mm
Ls	67,20 mm
Lmáx.(S)	71,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12463

Art.-Nr.: 10.01.01.12463

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT2
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	6,0 mm
Fuerza de arranque	75,00 N
Peso	53,9 g
Dimensión (LxAn)	70 x 25
Fuerza lateral	42,0 N
Número de pliegues	0,0
Fuerza de arranque superficie aceitosa	59,00 N
Ángulo de la pieza W mín.	80,0 °
Familia de productos	SAOK

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.12463


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12463