


Art.-Nr.: 10.01.01.12478




SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG

真空パッド SGFは、ゴム部分とサポートプレートが取り付けられた状態で納品されます。以下の製品で構成されます。

- 真空パッド DR-SGF: ゴム部分、様々なサイズをラインアップ
- サポートプレート

スペアパーツ: DR-SGF

オプション: タッチバルブ、フィルターメッシュ



デザインデータ SGF 400 EPDM-55 G1/2-IG

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
サイズ	400.00
接続	G1/2-F

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	76.00 mm
高さ H	22.30 mm
d2	372.3 mm
スレッドG1	G1/2"-F
グリッパーの長さ LG1	14.5 mm
スレッドG2	G1/4-IG
グリッパーの長さ LG2	14.5 mm
グリッパーの長さ LG3	12.0 mm
エジェクタ用真空カートリッジのサイズ d3	170.0 mm
Dmk	58.3 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。



Art.-Nr.: 10.01.01.12478



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	EPDM
材質の硬度 [ショアA]	55.0 Shore A
ホース径 (推奨) d	12.0 mm
最小ワーク半径 (凸部)	13500.0 mm
吸着力 (-600mbar)	7530.00 N
質量	2600.0 g
ボリウム	559.522 cm ³
サイズ	400.00
吸着力 d2	6520.00 N
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12478



発注データ アクセサリ 10.01.01.12478

Typ		本数
ふるいラウンド	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
タッチバルブ	TV G1/4-AG 13	10.05.10.00061
保護カバー	PC 400	10.01.01.13093
フレックスリンク HD	FLK-HD G3/8-AG	10.07.06.00235
フレックスリンク HD	FLK-HD G1/4-IG	10.07.06.00241
フレックスリンク HD	FLK-HD G1/2-IG	10.07.06.00242
真空パッド用カバー	SU 360	10.01.01.12842



発注データ スペアパーツ 10.01.01.12478

Typ		本数
プラグ	VRS-S G1/4-AG	10.08.06.00048

