

Art.-Nr.: 10.01.01.12636




SBS 30 SF M5-IG AL

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS : 幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部)

スペアパーツ: マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 30 SF M5-IG AL

技術資料

属性	価値
材質	アルミ
デザイン	標準 (通気性の低いワーク向け)
圧縮エア接続口	M5-F
径	30.0 mm

デザインデータ

属性	価値
幅B	32.00 mm
高さ H1	17.50 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	30.00 mm
スレッドG1	M5-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
グリッパーの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	22.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12636

 技術資料

属性	値
質量	30.5 g
エア消費量 [l/min]	100.0 l/min
エア消費量	6.000 m ³ /h
保持力	4.0 N
圧力範囲（作動圧） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

 エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00

 保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12636

 スペアパーツの注文データ 10.01.01.12636

Typ	製品コード
ブレーキパッド (スペシャルグリップバー向け)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12585

非接触パッド

SBS 30 SF M5-IG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.12636



摩耗部品の注文データ 10.01.01.12636

Typ		製品コード
ブレーキパッド (スペシャルグリップバー向け)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12585



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.01.12636