

Art.-Nr.: 10.01.01.12638



技術資料


属性	価値
材質	アルミ
デザイン	標準（通気性の低いワーク向け）
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	40.0 mm

SBS 40 SF G1/8-IG AL

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS：幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部)

スペアパーツ: マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 40 SF G1/8-IG AL

デザインデータ

属性	価値
幅B	41.00 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	40.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
グリッパーの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	32.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12638



技術資料

属性	値
質量	51.0 g
エア消費量 [l/min]	100.0 l/min
エア消費量	6.000 m³/h
保持力	6.5 N
圧力範囲（作動圧） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12638



スペアパーツの注文データ 10.01.01.12638

Typ	製品コード
ブレーキパッド (スペシャルグリップバー向け)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593

