

Art.-Nr.: 10.01.01.12641



SBS 60 SF G1/8-IG AL


Technische Daten

Normteilewerkstoff	Aluminium
Bauform	Standard Flow
Druckluftanschluss	G1/8"-IG
Durchmesser	60,0 mm

Der Schwebesauger SBS wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Schwebesauger vom Typ SBS – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
- Elastomerpuffer aus dem Material HT1
- Optionale Produktergänzung: Mittige Abstützung

Verfügbare Ersatzteile: Elastomerpuffer, Reibring



Konstruktionsdaten SBS 60 SF G1/8-IG AL

Konstruktionsdaten

Breite B	61,60 mm
Höhe H1	17,40 mm
Höhe H	17,00 mm
Außendurchmesser D	60,00 mm
Gewinde G1	G1/8"-IG
Gewindelänge LG1	5,0 mm
Gewinde G2	M4-IG
Gewindelänge LG2	6,0 mm
Gewindelänge LG3	6,0 mm
Lochabstand X1	45,0 mm
Gewinde G3	G1/8"-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.12641


**Technische Daten**

Gewicht	118,00 g
Luftverbrauch [l/min]	150,0 l/min
Luftverbrauch	9,000 m³/h
Haltekraft	13,0 N
Druckbereich (Betriebsdruck) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Produktfamilie	SBS

Hinweis: Haltekraft und Luftverbrauch: Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 5 bar, gemessen auf einem saugdichten Werkstück. Je nach Werkstückbeschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen

**Leistungsdaten**

Luftverbrauch



Haltekraft

**Luftverbrauch**

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.12641

**Haltekraft**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.01.12641**

Typ	Artikelnummer
Reibfläche (f. Spezialgreifer)	REIB-FL SBS HT1-60
	10.01.01.12593

