

Art.-Nr.: 10.01.01.12641




SBS 60 SF G1/8-IG AL

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS : 幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部)

スペアパーツ: マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 60 SF G1/8-IG AL

技術資料

属性	価値
材質	アルミ
デザイン	標準 (通気性の低いワーク向け)
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	60.0 mm

デザインデータ

属性	価値
幅B	61.60 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	60.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパの長さ LG2	6.0 mm
グリッパの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	45.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12641

 技術資料

属性	値
質量	118.0 g
エア消費量 [l/min]	150.0 l/min
エア消費量	9.000 m³/h
保持力	13.0 N
圧力範囲（作動圧） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

 エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00

 保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12641

 スペアパーツの注文データ 10.01.01.12641

Typ	製品コード
ブレーキパッド (スペシャルグリップバー向け)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593