

Art.-Nr.: 10.01.01.12653



技術資料


属性	価値
材質	アルミ
デザイン	多め（通気性のあるワーク向け）
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	40.0 mm

SBS 40 HF G1/8-IG AL

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS：幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部)

スペアパーツ: マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 40 HF G1/8-IG AL

デザインデータ

属性	価値
幅B	41.00 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	40.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリップの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリップの長さ LG2	6.0 mm
グリップの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	32.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12653

 技術資料

属性	値
質量	51.0 g
エア消費量 [l/min]	190.0 l/min
エア消費量	11.400 m³/h
保持力	10.5 N
圧力範囲 (作動圧) [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

 エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490

 保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 20 HF	0.50	1.00	2.00	2.70	3.30	4.00
SBS 30 HF	1.00	2.30	3.00	4.00	5.00	5.50
SBS 40 HF	3.00	5.10	7.80	10.00	11.00	12.00

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12653

 スペアパーツの注文データ 10.01.01.12653

Typ	製品コード
ブレーキパッド (スペシャルグリップパー 向け)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593