

Art.-Nr.: 10.01.01.12655



## 技術資料


属性	価値
材質	アルミ
デザイン	多め（通気性のあるワーク向け）
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	60.0 mm

SBS 60 HF G1/8-IG AL

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS：幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ：緩衝用ゴム（中央部）

スペアパーツ：マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 60 HF G1/8-IG AL

## デザインデータ

属性	価値
幅B	61.60 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	60.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
グリッパーの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	45.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.12655

 技術資料

属性	値
質量	118.0 g
エア消費量 [l/min]	225.0 l/min
エア消費量	13.500 m <sup>3</sup> /h
保持力	18.5 N
圧力範囲 (作動圧) [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

 エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS 60 HF	110	150	180	220	250
SBS 100/120 HF	205	280	350	420	490

 保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 HF	3.20	7.60	12.60	16.00	19.00	21.50
SBS 100 HF	9.00	19.50	31.00	42.00	52.00	61.00
SBS 120 HF	18.50	40.00	61.00	82.00	103.00	120.00

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.01.12655](http://www.schmalz.co.jp/10.01.01.12655)

 スペアパーツの注文データ 10.01.01.12655

Typ	製品コード
ブレーキパッド (スペシャルグリッパー向け)	REIB-FL SBS HT1-60 10.01.01.12593