


Art.-Nr.: 10.01.01.12688




SBS 100 SF G1/8-IG AL

La ventosa flotante SBS se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa flotante del tipo SBS – disponible en diversos diámetros
- Tampón de elastómero del material HT1
- Complementos del producto opcionales: apoyo centrado

Piezas de repuesto disponibles: Tampón de elastómero, anillo de fricción



Datos de diseño SBS 100 SF G1/8-IG AL

Datos técnicos

Material	Aluminio
Forma	Caudal standard
Conexión de aire comprimido	G1/8"-HE
Diámetro	100,0 mm

Datos de diseño

Anchura B	101,00 mm
Altura H1	17,40 mm
Altura H	17,00 mm
Diámetro exterior D	100,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Rosca G2	M4-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Longitud de rosca LG3	6,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	75,0 mm
Rosca G3	G1/8"-HE




Art.-Nr.: 10.01.01.12688

**Datos técnicos**

Peso	295,00 g
Consumo de aire [l/min]	225,0 l/min
Consumo de aire	13,500 m³/h
Fuerza de retención	46,0 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Familia de productos	SBS

Nota: Fuerza de retención y consumo de aire comprimido: Los valores indicados se refieren a una presión operativa de 5 bares, medida sobre una pieza hermética a la aspiración. Los valores reales pueden variar en función de la calidad de la pieza

**Datos de rendimiento**

Fuerza de retención

**Fuerza de retención**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.12688**

Typ	Número de artículo
Superficie de fric. (pinzas espec.)	REIB-FL SBS HT1-60
	10.01.01.12593


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.12688