

Art.-Nr.: 10.01.01.12688




SBS 100 SF G1/8-IG AL

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS: 幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部)

スペアパーツ: マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 100 SF G1/8-IG AL

技術資料

材質	アルミ
デザイン	標準 (通気性の低いワーク向け)
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	100.0 mm

デザインデータ

幅B	101.00 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	100.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
グリッパーの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	75.0 mm
スレッドG3	G1/8"-F



Art.-Nr.: 10.01.01.12688

 技術資料

質量	295.00 g
エア消費量 [l/min]	225.0 l/min
エア消費量	13.500 m ³ /h
保持力	46.0 N
圧力範囲（作動圧） [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

 保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.12688

Typ		本数
ブレーキパッド (スペシャルグリッパー向け)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593