




SGP 40 SI-50 N035



Dati di costruzione SGP 40 SI-50 N035

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Misura	40,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	14,50 mm
Altezza H	20,60 mm
Diametro della testa Dk	16,0 mm
Diametro interno d	8,00 mm
Freccia elastica Z	2,3 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.12772

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 035
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	50,0 Shore A
Forza di presa (-600 mbar)	33,00 N
Peso	5,2 g
Volume	3,800 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SGP

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.12772

