

Art.-Nr.: 10.01.01.12772




SGP 40 SI-50 N035

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
サイズ	40.00

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	14.50 mm
高さ H	20.60 mm
ヘッド径 Dk	16.0 mm
内径 d	8.00 mm
スプリングストローク Z	2.3 mm
径 Ds	40.0 mm
径 Dmax(S)	42.0 mm

※ゴム部品の許容寸法公差は、DIN ISO 3302-1 M3に準拠します。

デザインデータ SGP 40 SI-50 N035

Art.-Nr.: 10.01.01.12772



技術資料

属性	価値
対応ニップルファミリー	N 035
真空パッドの材質	シリコンゴム SI
材質の硬度 [ショアA]	50.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	33.00 N
質量	5.2 g
ボリューム	3.800 cm ³
サイズ	40.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SGP

注記：吸着力：規定の吸着力は、真空度-0.6 bar、ワーク表面が平滑で乾燥した均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません ホース径：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.12772

