

Art.-Nr.: 10.01.01.12777



## 技術資料


材質	アルミ
製品仕様	吸込面中央に緩衝用ゴム付き
デザイン	標準 (通気性の低いワーク向け)
圧縮エア接続口	G1/8"-F
径	60.0 mm

SBS 60 SF G1/8-IG CS AL

非接触パッド SBSは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 非接触パッド SBS: 幅広いサイズをラインアップ
- マークレスゴム製ブレーキパッド
- アクセサリ: 緩衝用ゴム (中央部)

スペアパーツ: マークレスゴム製ブレーキパッド、滑り止めリング



デザインデータ SBS 60 SF G1/8-IG CS AL

## デザインデータ

幅B	61.60 mm
高さ H1	17.40 mm
高さ H	17.00 mm
外径D	60.00 mm
スレッドG1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スレッドG2	M4-IG
グリッパーの長さ LG2	6.0 mm
グリッパーの長さ LG3	6.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	45.0 mm
スレッドG3	G1/8"-F

Art.-Nr.: 10.01.01.12777

 技術資料

質量	120.00 g
エア消費量 [l/min]	150.0 l/min
エア消費量	9.000 m <sup>3</sup> /h
保持力	13.0 N
圧力範囲 (作動圧) [bar]	1.0 ... 6.0 bar
製品ファミリー	SBS

※保持力及びエア消費量は、作動圧5 bar(通気性のないワークで測定) の場合の値です。実際の値はワークの特性により異なる場合があります。

 エア消費量

Typ	2	3	4	5	6
SBS 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS 100/120 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00

 保持力

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 60 SF	2.50	6.00	9.00	11.50	14.00	16.00
SBS 100 SF	8.00	18.00	29.00	38.00	46.00	51.00
SBS 120 SF	28.00	50.00	67.00	78.00	90.00	98.00

 発注データ スペアパーツ 10.01.01.12777

Typ		本数
ブレーキパッド (スペシャルグリッパー向け)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12593
ブレーキパッド (スペシャルグリッパー向け)	REIB-FL SBS HT1-60	10.01.01.12780